

总线连接
FBA-2-M12-5POL
订货号: 525632

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
产品重量	28 g
电气接口	9 针/5 针 直列式插座/插头和插座 Sub-D/M12x1
工作电压范围 DC	24 V
允许的电流负载	4 A
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
电触头材料	青铜 青铜