

总线连接  
FBA-1-SL-5POL  
订货号: 525634

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 安装方式              | 带通孔                               |
| 安装位置              | 可选                                |
| 产品重量              | 26 g                              |
| 电气接口              | 9 针/5 针<br>直列式插座/直列式插头<br>Sub-D/- |
| 工作电压范围 DC         | 24 V                              |
| 允许的电流负载           | 4 A                               |
| 防护等级              | IP40                              |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                     |
| 储存温度              | -20 °C...70 °C                    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                    |
| 材料说明              | RoHS 合规                           |
| 外壳材料              | PA                                |
| 外壳颜色              | 黑色                                |
| 电触头材料             | 青铜<br>青铜                          |