

总线连接
FBSD-KL-2X5POL
订货号: 525635

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
安装位置	可选
产品重量	20 g
电气接口	5 针/5 针 直角式插座/螺纹端子
工作电压范围 DC	24 V
允许的电流负载	12 A
接口横截面	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
防护等级	IP20
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
电触头材料	青铜 青铜