

真空吸盘
ESS-40-BT-G1/4-I
订货号: 525991

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	9 mm
最小工件半径	35 mm
公称通径	2.5 mm
真空吸盘直径	40 mm
真空吸盘容积	9.8 cm ³
安装位置	可选
真空吸盘形状	波纹管, 1.5 褶
工作压力	-0.95 bar...0 bar
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...80 °C
额定工作压力时的保持力	59 N
标称工作压力下的侧向力	22 N
产品重量	19 g
安装方式	通过真空口
真空接口	G1/4
颜色	红棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
旋入螺钉的材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	聚氨酯弹性体