


不带接头的真空吸盘
ESV-80-BT
订货号: 526008

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	10.5 mm
最小工件半径	100 mm
真空吸盘直径	80 mm
真空吸盘容积	59.1 cm ³
安装位置	可选
结构特点	波纹管
真空吸盘形状	波纹管, 1.5 褶
工作压力	-0.95 bar...0 bar
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	237 N
额定工作压力时的保持力	237 N
标称工作压力下的侧向力	102 N
产品重量	57.2 g
安装方式	通过真空口
颜色	红棕色
肖氏硬度	72 +/- 5
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	聚氨酯弹性体