

底座套件
MS6N-AQS
订货号: 526079

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	300 g
气接口，气口 1	3/4 NPT
气接口，气口 2	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR