



真空发生器
VN-05-L-T2-PI2-VI2-R01
订货号: 526118

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	0.45 mm
网格尺寸	10 mm
消声器设计	开
安装位置	可选
喷射器特征	大抽气量 标准
集成功能	开放式消声器
结构特点	T 型
最大吸气流量的工作压力	5 bar
工作压力	1 bar...8 bar
标称工作压力	6 bar
针对大气的最大吸气流量	15.7 l/min
标称工作压力下的供气时间	1.7 s
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
标称工作压力下的声压级	53 dB(A)
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	13 g
安装方式	带通孔 带附件
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 3	开放式消声器
真空接口	M5
连接螺纹材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
外壳材料	POM (加强型)

特性	值
消声器材料	PE
发射器喷嘴材料	精制铝合金