

消声器  
UC-QS-10H  
订货号: 526475

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 安装位置                | 可选                               |
| 包规格                 | 1                                |
| 工作压力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar  |
| 到大气的流量              | 3100 l/min                       |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                         |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 声压级                 | 68 dB(A)                         |
| 环境温度                | -10 °C...70 °C                   |
| 产品重量                | 5.5 g                            |
| 气动接口                | QS-10                            |
| 液压缓冲器插件的材料          | PE                               |
| 旋入螺钉的材料             | PE                               |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |