

# 分解器电缆 KRES-AC-10

产品代号: 526744

FESTO

用于伺服马达 MTR-AC-55/70/100



## 技术参数

特性	值
防护等级	IP54
环境温度	-20 ... 70 °C -40 ... 70 °C
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> 已屏蔽
电缆长度	10 m
电缆护套的材料信息	PUR