


电缆分配器

ASI-KVT-FKX2-M12

产品代号: 527474

FESTO

用于AS-I



技术参数

特性	值
宽度	46 mm
高度	102 mm
长度	28,5 mm
安装类型	可选 带通孔 带高帽式导轨
产品重量	190 g
现场总线接口	AS-I扁平电缆插头 轴套, M12x1, 4-针, A-编码 负载电压: 扁平电缆插头
DC工作电压, AS接口	26.5 ... 31.6 V
额定DC工作压力, AS - I接口	26.5 V
DC工作电压, 负载电压	20.4 ... 26.4 V
额定DC工作压力, 负载电压	24 V
防护等级	IP65 to IEC 60529 装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA-加强
密封件的材料信息	PUR
盖子的材料信息	PA-加强
相对空气湿度	5 - 90 % 非冷凝