

插头 SD-SUB-D-ST25

订货号: 527522

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	带通孔
安装位置	可选
产品重量	51 g
电气接口	25 针 插头 Sub-D
工作电压范围 DC	250 V
工作电压范围 AC	250 V
允许的电流负载	5 A
电缆接头	Pg11
许用的电缆直径	7 mm...12 mm
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
密封件材料	NBR
电触头材料	铜合金 青铜