

过滤器
MS6-LF
订货号: 527668

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	5 µm...40 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式 手动旋转 半自动
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	0 bar...20 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	2000 l/min...4100 l/min
认证	c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	区 1 (ATEX) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T6 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:9·] 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9·] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L

特性	值
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
隔离板材料	POM