

精细过滤器
MS6N-LFM
订货号: 527671

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	6
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm...1 µm
冷凝水排放装置	全自动 全自动，电控 手控装置，非锁定式 手动旋转 半自动
工作压力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2] 符合 ISO 8573-1:2010 [5:::3] 标准的压缩空气
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
差压显示器	画面显示 通过压力传感器
认证	c UL us - 认证 (OL)
安装方式	管式安装 带附件 要么：
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规