

活性炭过滤器 MS6-LFX

订货号: 527672

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	0.01 µm...1 µm
冷凝水排放装置	全自动 手动旋转 半自动
结构特点	活性炭过滤器
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
工作压力	0 bar...20 bar
洁净空气等级的最大标准流量	900 l/min
认证	c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	Ⅰ区 (ATEX) 1 区 (UKEX) Ⅱ区 (ATEX) Ⅱ1 区 (ATEX) 21 区 (UKEX) Ⅱ2 区 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T6 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]

特性	值
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m ³
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么:
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	活性炭
外壳材料	压铸铝