

油雾器  
MS6-LOE  
订货号: 527674

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格                      | 6                                                                                   |
| 系列                      | MS                                                                                  |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                                                                    |
| 结构特点                    | 标准比例油雾器                                                                             |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩<br>集成金属滤杯                                                                   |
| 工作压力                    | 1 bar...16 bar                                                                      |
| 油雾器功能的最小流量              | 50 l/min                                                                            |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 2500 l/min...7200 l/min                                                             |
| 认证                      | c UL us - 认证 (OL)                                                                   |
| CE 认证（见合格声明）            | 符合欧盟防爆指令 (ATEX)                                                                     |
| CE 标记（见合格声明）            | 根据 UK EX 指令                                                                         |
| 欧盟境外防爆认证                | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)                                                          |
| 防爆                      | 区 1 (ATEX)<br>1 区 (UKEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>21 区 (UKEX)<br>区 22 (ATEX) |
| ATEX 气体类别               | II 2G                                                                               |
| ATEX 防尘类别               | II 2D                                                                               |
| 气体防爆阻燃类型                | Ex h IIC T6 Gb X                                                                    |
| 防尘防爆阻燃类型                | Ex h IIIC T60°C Db X                                                                |
| 防爆环境温度                  | $-10^\circ\text{C} \leq T_a \leq +60^\circ\text{C}$                                 |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体                                             |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作                                                                            |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                                         |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| 储存温度                    | $-10^\circ\text{C} \dots 60^\circ\text{C}$                                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                                                             |
| 介质温度                    | $-10^\circ\text{C} \dots 60^\circ\text{C}$                                          |
| 油粘度                     | ISO VG 32                                                                           |

| 特性   | 值                  |
|------|--------------------|
| 环境温度 | -10 °C...60 °C     |
| 安装方式 | 管式安装<br>带附件<br>要么： |
| 材料说明 | RoHS 合规            |
| 外壳材料 | 压铸铝                |