

# 精细过滤器 MS4N-LFM

订货号: 527698

FESTO



## 数据表

特性	值
系列	MS
规格	4
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm...1 µm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式 手动旋转 半自动
工作压力	0 Mpa...1.4 Mpa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:-:4] 惰性气体
洁净空气等级的最大标准流量	360 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	54 l/min
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
差压显示器	画面显示 通过压力传感器
认证	c UL us - 认证 (OL)
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
密封件材料	NBR
材料说明	RoHS 合规