

活性炭过滤器
MS4N-LFX
订货号: 527700

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放装置	全自动 手动旋转 半自动
结构特点	活性炭过滤器
保护罩	塑料滤杯保护罩 集成金属滤杯
工作压力	0 bar...14 bar
洁净空气等级的最大标准流量	360 l/min
认证	c UL us - 认证 (OL)
工作介质	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m³
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么:
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	活性炭
外壳材料	压铸铝