


减压阀集成安装
LRB-1/4-D-7-O-K2-MINI
订货号: 528952

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	直动式膜片减压阀 带贯穿进气
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/8 准备
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...0.7 Mpa
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...101.5 psi
最大压力迟滞	0.02 Mpa 0.2 bar 2.9 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1800 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	760 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
底座材料	压铸锌
控制面板材料	PA
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌