


减压阀集成安装  
LRB-1/2-D-O-K4-MIDI  
订货号: 528991

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 规格                      | Midi                                |
| 系列                      | D                                   |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                             |
| 安装位置                    | 可选                                  |
| 结构特点                    | 直动式膜片减压阀<br>带贯穿进气                   |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气        |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 为 G1/4 准备                           |
| 工作压力                    | 0.1 Mpa...1.6 Mpa<br>1 bar...16 bar |
| 压力调节范围 MPa              | 0.05 Mpa...1.2 Mpa                  |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                    |
| 压力调节范围 psi              | 7.25 psi...174 psi                  |
| 最大压力迟滞                  | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi      |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 3200 l/min                          |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 产品重量                    | 3834 g                              |
| 安装方式                    | 带附件                                 |
| 气接口，气口 1                | G1/2                                |
| 气接口，气口 2                | G3/8                                |
| 底座材料                    | 压铸锌                                 |
| 控制面板材料                  | PA                                  |
| 密封件材料                   | NBR                                 |
| 外壳材料                    | 压铸锌                                 |