

# 过滤减压阀 MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z 订货号: 529153

FESTO



## 数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄<br>可以用附件关闭                      |
| 安装位置                    | 垂直 +/-5°                                |
| 过滤等级                    | 5 µm                                    |
| 冷凝水排放装置                 | 手动旋转                                    |
| 结构特点                    | 带压力表的过滤减压阀                              |
| 最大冷凝容积                  | 19 ml                                   |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>带二级排气<br>带回流功能                |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩                                 |
| 冷凝水分离程度                 | 75 %                                    |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                    |
| 工作压力                    | 0.08 Mpa...1.4 Mpa<br>0.8 bar...14 bar  |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大压力迟滞                  | 0.25 bar                                |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1200 l/min                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 出口空气纯净度等级               | 压缩空气，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]      |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 孔径                      | 5 µm                                    |
| 产品重量                    | 275 g                                   |

| 特性       | 值                           |
|----------|-----------------------------|
| 安装方式     | 面板式安装<br>管式安装<br>带附件<br>要么： |
| 气接口，气口 1 | G1/4                        |
| 气接口，气口 2 | G1/4                        |
| 材料说明     | RoHS 合规                     |
| 底座材料     | 压铸铝                         |
| 控制面板材料   | PA<br>POM                   |
| 密封件材料    | NBR                         |
| 过滤器材料    | PE                          |
| 外壳材料     | 压铸铝                         |
| 膜片材料     | NBR                         |
| 碗罩材料     | PC                          |
| 隔离板材料    | POM                         |