


过滤器 MS6-LF-3/8-CRV 订货号: 529641

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 μm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
保护罩	塑料滤杯保护罩
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	2 bar...12 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	3000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
孔径	5 μm
产品重量	600 g
安装方式	管式安装 带附件 要么:
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 2	G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC

特性	值
隔离板材料	POM