


活性炭过滤器  
MS6-LFX-1/4-U  
订货号: 529685

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 规格                | 6                                      |
| 系列                | MS                                     |
| 安装位置              | 垂直 +/-5°                               |
| 结构特点              | 活性炭过滤器                                 |
| 保护罩               | 集成金属滤杯                                 |
| 工作压力              | 0 bar...20 bar                         |
| 洁净空气等级的最大标准流量     | 900 l/min                              |
| 工作介质              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 储存温度              | -10 °C...60 °C                         |
| 适合食品行业使用          | 见补充材料说明                                |
| 输出口空气纯净度等级        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1] |
| 介质温度              | 5 °C...30 °C                           |
| 残余含油量             | 0.003 mg/m³                            |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C                         |
| 产品重量              | 820 g                                  |
| 安装方式              | 管式安装<br>带附件<br>要么：                     |
| 气接口，气口 1          | G1/4                                   |
| 气接口，气口 2          | G1/4                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |
| 过滤器材料             | 活性炭                                    |
| 外壳材料              | 压铸铝                                    |
| 碗罩材料              | 精制铝合金                                  |