


油雾器
MS6-LOE-1/2-R-Z
订货号: 529776

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	75 cm³
保护罩	塑料滤杯保护罩
工作压力	1 bar...16 bar
油雾器功能的最小流量	50 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	7200 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
油粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	600 g
安装方式	管式安装 带附件 要么：
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC