


软启动阀  
MS6-DE-1/2-V230  
订货号: 529801

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 驱动方式                    | 电控                                           |
| 安装位置                    | 可选                                           |
| 手控装置                    | 锁定式<br>按钮式                                   |
| 结构特点                    | 活塞阀座                                         |
| 复位类型                    | 弹簧复位                                         |
| 先导类型                    | 先导驱动                                         |
| 先导气源                    | 内先导                                          |
| 流向                      | 不可逆                                          |
| 阀功能                     | 2/2                                          |
| 开关位置指示器                 | 通过附件安装                                       |
| 工作压力                    | 4 bar...18 bar                               |
| b 值                     | 0.39                                         |
| C 值                     | 28.97 l/sbar                                 |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 6450 l/min                                   |
| 持续通电率                   | 100%                                         |
| 线圈的特性参数                 | 230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA |
| 认证                      | c UL - 认证 (OL)                               |
| 工作介质                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体     |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                        |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                      |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 防护等级                    | IP65                                         |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 产品重量                    | 680 g                                        |
| 电气接口                    | 类型 C<br>插头<br>符合 DIN EN 175301-803 标准<br>方形  |
| 信号状态显示器                 | 通过附件安装                                       |

| 特性       | 值                  |
|----------|--------------------|
| 安装方式     | 管式安装<br>带附件<br>要么： |
| 气接口，气口 1 | G1/2               |
| 气接口，气口 2 | G1/2               |
| 材料说明     | RoHS 合规            |
| 密封件材料    | NBR                |
| 外壳材料     | 压铸铝                |