

快速连接插座
KD2-M5-I
订货号: 531620

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2.7 mm
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	84 l/min...135 l/min
标准化额定流量，符合 ISO 8778	91.1 l/min...146.3 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
标称扭矩	0.85 Nm
标称紧固扭矩公差	± 15%
产品重量	12 g
气接口，气口 1	内螺纹 M5
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
弹簧材料	高合金不锈钢
外壳材料	镀镍黄铜
螺纹件材料	镀镍黄铜
滚珠材料	高合金不锈钢
卡环材料	高合金不锈钢
阀体材料	黄铜
去联锁套筒材料	镀镍黄铜