


**超精细过滤器
MS6N-LFM-3/8-AUV**

订货号: 531880

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 系列 | MS |
| 规格 | 6 |
| 结构特点 | 纤维过滤器 |
| 过滤等级 | 0.01 µm |
| 冷凝水排放装置 | 全自动 手控装置, 非锁定式 |
| 工作压力 | 0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:--4] 惰性气体 |
| 输出口空气纯净度等级 | 压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:--2] |
| 洁净空气等级的最大标准流量 | 900 l/min |
| 洁净空气等级的最小标准流量 | 135 l/min |
| 过滤效率 | 99.9999 % |
| 最大冷凝容积 | 38 cm ³ |
| 保护罩 | 集成金属滤杯 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 过滤效率, 细颗粒 | 99.995 % |
| MPPS | 0.05 µm |
| 过滤效率 MPPS | 99.95 % |
| 残余含油量 | 0.01 mg/m ³ |
| 过滤效率, 油气溶胶 | 99 % |
| 安装方式 | 要么: 管式安装 带附件 |
| 安装位置 | 垂直 +/-5° |
| 气接口, 气口 1 | 3/8 NPT |

| 特性 | 值 |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 2 | 3/8 NPT |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 过滤器材料 | 硼硅酸盐纤维 |
| 碗罩材料 | 精制铝合金 |
| 密封件材料 | NBR |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 产品重量 | 820 g |