



真空发生器
VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-R01-A
订货号: 532638

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	0.95 mm
网格尺寸	14 mm
消声器设计	开
安装位置	可选
喷射器特征	标准 高负压
集成功能	喷射脉冲阀, 气动 开放式消声器
结构特点	T 型
最大吸气流量的工作压力	3 bar
工作压力	1 bar...8 bar
最大真空度时的工作压力	3.5 bar
最大真空度	93 %
标称工作压力	6 bar
针对大气的最大吸气流量	21.8 l/min
标称工作压力下的供气时间	0.96 s
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
推荐的清洁/净化	肥皂水
标称工作压力下的声压级	71 dB(A)
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	50 g
安装方式	带通孔 通过 H 型导轨 带附件
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 3	开放式消声器
真空接口	QS-6

特性	值
连接螺纹材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
外壳材料	加强型聚酰胺 POM (加强型)
消声器材料	PE
螺钉材料	钢
发射器喷嘴材料	精制铝合金
接头材料	黄铜 镀镍