

**关节轴承**  
**SGS-10-32**  
订货号: 532694

FESTO



**数据表**

特性	值
规格	10-32 UNF-2B
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	21 g
	0.74 oz
材料说明	RoHS 合规
外环材料	黄铜
外壳材料	镀锌钢
内滚道材料	钢
螺母材料	镀锌钢