


活性炭过滤器
LFX-3/8-D-MIDI
订货号: 532782

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	活性炭过滤器 纤维过滤器
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
推荐的最大标称流量	900 l/min
洁净空气等级的最大标准流量	900 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 惰性气体
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m³
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	816 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么:
气动接口	G3/8
气接口, 气口 1	底座 G3/8
气接口, 气口 2	底座 G3/8
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	活性炭 织物
外壳材料	压铸锌

特性	值
碗罩材料	PC