

精细过滤器

LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A

订货号: 532831

FESTO



数据表

特性	值
系列	D
规格	Midi
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	全自动
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010[5:4:3] 惰性气体
洁净空气等级的最大标准流量	1420 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	500 l/min
过滤效率	99.99 %
最大冷凝容积	43 cm³
保护罩	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
过滤效率, 细颗粒	99 %
残余含油量	0.5 mg/m³
过滤效率, 油气溶胶	90 %
差压显示器	画面显示
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
气接口, 气口 1	G3/8

特性	值
气接口, 气口 2	G3/8
外壳材料	压铸锌
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	PC
材料说明	RoHS 合规
产品重量	834 g