

精细过滤器滤芯
MS6-LFM-A
订货号: 532909

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
基于标准	ISO 12500-1 ISO 12500-3
系列	MS
过滤等级	0.01 µm
洁净空气等级的最大标准流量	900 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	135 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4] 惰性气体
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]
分级过滤效率 (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
过滤效率 MPPS	99.95 %
残余含油量	0.01 mg/m³