

总线连接
FBA-2-M12-5POL-RK
订货号: 533118

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	80 g
现场总线接口	插座和插头, M12x1, 5 针, B 编码
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
密封件材料	NBR