

电源插座 NTSD-WD-11

订货号: 533119

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过管接螺母安装
安装位置	可选
产品重量	34 g
电气接口	4 针 直角式插座 螺纹端子
工作电压范围 AC	250 V
允许的电流负载	16 A
电缆接头	Pg11
许用的电缆直径	5 mm...11 mm
接口横截面	2.5 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	PBT
电触头材料	铜合金 黄铜