


快插接头
QB-1/4-5/16-U-M
订货号: 533220

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	0.276 in
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
设计	直列式设计
包规格	10
工作压力时完整温度范围	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
产品重量	0.66 oz
安装方式	外六角形, 规格 14 mm 内六角, 规格 6 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 R1/4
气接口, 气口 2	适用于气管外径 5/16"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
螺纹密封件材料	NBR
释放环材料	POM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢