

观测窗
AK-SUB-9/15-B
订货号: 533334

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	20 g
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
螺钉材料	钢 镀锌
密封件材料	NBR
盖子材料	PA
相对空气湿度	无冷凝