

# 电子模块 VMPA1-FB-EMG-8

订货号: 533361

FESTO



## 数据表

特性	值
诊断	阀欠压
最大阀位数量	4
最大阀线圈数	8
内部电流消耗, 负载电压	23 mA
内部电流消耗, 工作电压	8 mA
每个电磁线圈的标称吸动电流	58 mA 最高达 24 ms
标称电流, 带电流降低	24 ms 后为 9 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
外壳材料	POM
材料说明	RoHS 合规