

# 螺旋形气管 PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

订货号: 533465

FESTO



## 数据表

特性	值
工作长度	6 m
外径	9.5 mm
模块长度	1.317 m
流量相关弯曲半径	50 mm
内径	6.4 mm
线圈直径	42 mm
转数	66
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...15 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...60 °C
标称扭矩	11 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	430 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	外螺纹 G1/4
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 87 +/- 3
连接螺纹材料	黄铜 镀镍
防屈曲材料	POM
气管材料	TPE-U(PU)