

互连模块
CPX-GE-EV-V
订货号: 533577

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	连杆
产品重量	125 g
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
电气接口	4 针 M18
最大电源	16 A
电源	辅助电源，用于阀