

**安装组件**  
**MKRP-3**  
订货号: 533634

FESTO



**数据表**

特性	值
规格	3
最小弯曲半径	75 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	160 g
连接件材料	钢
锁紧螺母材料	黄铜 镀镍
减径管材料	黄铜 镀镍
气管材料	PA
保护管材料	PA
接头材料	PA