

管接螺母
MCK-PK-6-KD
订货号: 533674

FESTO



数据表

特性	值
规格	内螺纹 M12x1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口，气口 1	用于 8 mm 外径的气管 用于倒钩接头内径 6 mm，带管接螺母
管接螺母材料	镀镍锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规