

堵头
B-1/4-50
订货号: 534214

FESTO



数据表

特性	值
包规格	50
符合标准	DIN 908
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	11 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
产品重量	15 g
安装方式	内六角, 规格 6 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀锌钢
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)