

球阀

VAPB-1 1/4-F-40-F0405

订货号: 534307

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	Rp1 1/4
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F04 F05
内径	32 mm
公称通径 DN	32
阀功能	2/2
流向	可逆
标称压力 PN	40
差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩	15 Nm
10 bar 差压下的起步扭矩	11.9 Nm
基于标准	ISO 5211
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 °C...150 °C
流量 Kv	121 m ³ /h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	镀镍黄铜
外壳物料编号	2.0402 CW617N
阀座密封件材料	PTFE

特性	值
密封件材料	HNBR PTFE
滚珠材料	黄铜 镀硬铬
滚珠的物料编号	2.0402 CW617N
轴材料	黄铜
编号轴材料	2.0401 CW614N
产品重量	1300 g
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力