

球阀  
VAPB-2-F-25-F05  
订货号: 534309

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 结构特点                 | 两通型球阀                                                 |
| 驱动方式                 | 机械                                                    |
| 密封原理                 | 软密封                                                   |
| 安装位置                 | 可选                                                    |
| 安装方式                 | 管式安装                                                  |
| 过程阀连接                | Rp2                                                   |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                             |
| 法兰孔型                 | F05                                                   |
| 内径                   | 50 mm                                                 |
| 公称通径 DN              | 50                                                    |
| 阀功能                  | 2/2                                                   |
| 流向                   | 可逆                                                    |
| 标称压力 PN              | 25                                                    |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 29 Nm                                                 |
| 10 bar 差压下的起步扭矩      | 22 Nm                                                 |
| 基于标准                 | ISO 5211                                              |
| 中等                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>惰性气体<br>水<br>中性流体 |
| 介质温度                 | -20 °C...150 °C                                       |
| 流量 Kv                | 292 m³/h                                              |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 区域 III                                      |
| 外壳材料                 | 镀镍黄铜                                                  |
| 外壳物料编号               | 2.0402<br>CW617N                                      |
| 阀座密封件材料              | PTFE                                                  |

| 特性        | 值                |
|-----------|------------------|
| 密封件材料     | HNBR<br>PTFE     |
| 滚珠材料      | 黄铜<br>镀硬铬        |
| 滚珠的物料编号   | 2.0402<br>CW617N |
| 轴材料       | 黄铜               |
| 编号轴材料     | 2.0401<br>CW614N |
| 产品重量      | 3100 g           |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力       |