

插头 FBS-RJ45-8-GS

订货号: 534494

FESTO



数据表

特性	值
宽度	33 mm
高度	41 mm
长度	20 mm
产品重量	15 g
以太网电缆规格	类型: CAT.5 单根导线直径: 0.89 - 0.99 mm AWG 24-26 细丝
直接和间接接触的保护	PELV
许用的电缆直径	4 mm...5.4 mm
防护等级	IP65 IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...60 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 90% 无冷凝
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型聚酰胺
螺钉材料	钢
密封件材料	NBR