

减压阀
MS12-LR
订货号: 535021

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 集成有挂锁的旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	可选
结构特点	先导膜片式减压阀
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.08 Mpa...2.1 Mpa 0.8 bar...21 bar
压力调节范围	0.15 bar...16 bar
二次排气流量	600 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	12000 l/min...22000 l/min
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么：
盖子材料	PA
材料说明	RoHS 合规
底盖材料	精制铝合金

特性	值
密封件材料	NBR
弹簧材料	弹簧钢
外壳材料	压铸铝
膜片材料	NBR
阀的柱头材料	精制铝合金 NBR 高合金不锈钢