

过滤减压阀
MS12-LFR
订货号: 535022

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 集成有挂锁的旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	全自动 全自动，电控 手控装置，非锁定式 手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀
冷凝水分离程度	75 %
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
最大压力迟滞	0.4 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [::4:-] 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金