

精细过滤器 MS12-LFM

订货号: 535042

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	12
结构特点	纤维过滤器
冷凝水排放装置	全自动 全自动, 电控 手控装置, 非锁定式 手动旋转
工作压力	0.08 Mpa...2 Mpa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:-:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	压铸铝
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规