

活性炭过滤器
MS12-LFX
订货号: 535043

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
结构特点	活性炭过滤器
工作压力	0 bar...20 bar
洁净空气等级的最大标准流量	5056 l/min...15190 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	4800 l/min...6000 l/min
工作介质	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 惰性气体
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
介质温度	5 °C...30 °C
残余含油量	0.003 mg/m ³
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么：
盖子材料	PA
材料说明	RoHS 合规
底座材料	精制铝合金
安装支架材料	精制铝合金
金属防护罩的玻璃视窗材料	PC
密封件材料	NBR
过滤器材料	活性炭
外壳材料	压铸铝
模块连接件材料	精制铝合金
碗罩材料	精制铝合金