

油雾器
MS12N-LOE
订货号: 535044

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
工作压力	1 bar...16 bar
油雾器功能的最小流量	400 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
油粘度	ISO VG 32
环境温度	0 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带附件 要么:
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金