

# 过滤器

## MS4N-LF-1/4-CUM

订货号: 535686

FESTO



### 数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	0 bar...14 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1300 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
孔径	5 µm
产品重量	349 g
安装方式	管式安装 带附件 要么:
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝

特性	值
碗罩材料	压铸铝 精制铝合金
屏幕材料	PA
隔离板材料	POM